

Garant**Konekierretappi 6G DIN 376, pinnoittamaton, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131350 M8
GTIN	4045197069665
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Toleranssiluokka ISO 3 / 6G** = ylimitta 0,02 – 0,04 mm.**Kaikki koot:** Varsi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**, sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin.**Käyttö:**Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	8 mm
Alkureiän Ø	6,8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Standardi	DIN 376

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

