

**Garant****Konekierretappi HSS-E, TiCN, MF: 24X1,5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 136270 24X1,5 |
| GTIN         | 4045197079435 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko)

**0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Alkureiän Ø             | 22,5 mm |
| Terien lkm Z            | 5       |
| Kierteen Ø              | 24 mm   |
| Lastu-urien määrä       | 5       |
| Kierteennousu           | 1,5 mm  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |
| Kokonaispituus L        | 140 mm  |

|  |   |
|--|---|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                                |
| Lastuava aine                              | HSS E                                   |
| Standardi                                  | DIN 374                                 |
| Kierteen syvyys                            | 48 mm                                   |
| Kierretyyppi                               | MF                                      |
| Kierteen koko                              | M24×1,5                                 |
| Pinnoitus                                  | TiCN                                    |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                              |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                  |
| Etuviiste                                  | C                                       |
| Nousukulma                                 | 40 astetta                              |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys                               | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2×D pohjareiällä               |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                   |
| Kierrettyökalan tyyppi                     | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas                                 | pun.                                    |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 20 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 19 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 19 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 9 m/min        | P         |
| TOOLOX 33                      | soveltuu          | 3 m/min        | H         |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |

märkä enintään

soveltuu