



## Öljysumuvoitelulaite, Sisäkierteen Ø: 3/8tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

Tarpeiden mukaisesti koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa liitäntäklipsin avulla. Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätoalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

#### Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

#### Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

### Tekninen kuvaus

Korkeus (k)	196 mm
Sisäkierteen Ø	3/8 tuuma
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa	1150 l/min

3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L)	183 mm
Tuotetyyppi	Öljykannu

---

## Tarvikkeet

Polykarbonaattisäiliööljämislaitteelle Lasin Ø 33 mm	080023 33
--	-----------