



Kärkiupotinsarja nro 150175, kotelo 90°, pinnoittamaton, Upottimien lukumäärä: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	150320 6
GTIN	4045197086044
Tuoteluokka	12M

Kuvaus

Malli:

Tasoupotinsarjat, **kotelossa**. Kätevä asennukseen ja korjaamoihin.

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Sisältö:

1 upotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Huomautus:

Tyhjä kotelo 6 tai 7 upottimelle, katso nro 150370.

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	6
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Tarvikkeet

Kartiupotin90° Ulko-Ø 11,5 mm	150175 11,5
Kartiupotin90° Ulko-Ø 6 mm	150175 6
Kartiupotin90° Ulko-Ø 19 mm	150175 19
Kartiupotin90° Ulko-Ø 10 mm	150175 10
Kartiupotin90° Ulko-Ø 15 mm	150175 15
Kartiupotin90° Ulko-Ø 8 mm	150175 8