

HOLEX**Kärkiupotinsarja nro 150175, kotelo 90°, pinnoittamaton, Upottimien lukumäärä: 17****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150320 17
GTIN	4045197086068
Tuoteluokka	12M

Kuvaus**Malli:**

Tasoupotinsarjat, **kotelossa**. Kätevä asennukseen ja korjaamoihin.

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tarkkuuskärkiupotin kartiupotusten työstämiseen värinättömästi.

Sisältö:

1 upotin: koot 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8;8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4;15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Huomautus:

Tyhjä kotelo 6 tai 7 upottimelle, katso nro 150370.

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	17
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Tarvikkeet

Kartiupotin90° Ulko-Ø 11,5 mm	150175 11,5
Kartiupotin90° Ulko-Ø 15 mm	150175 15
Kartiupotin90° Ulko-Ø 7 mm	150175 7
Kartiupotin90° Ulko-Ø 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla.90° Ulko-Ø 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa90° Ulko-Ø 4,3 mm	150184 4,3
Kartiupotin90° Ulko-Ø 12,4 mm	150175 12,4
Kartiupotin90° Ulko-Ø 4,3 mm	150175 4,3
Kartiupotin90° Ulko-Ø 16,5 mm	150175 16,5
Kartiupotin90° Ulko-Ø 6 mm	150175 6
Kartiupotin90° Ulko-Ø 10,4 mm	150175 10,4
Kartiupotin90° Ulko-Ø 19 mm	150175 19
Kartiupotin90° Ulko-Ø 5 mm	150175 5
Kartiupotin90° Ulko-Ø 10 mm	150175 10
Kartiupotin90° Ulko-Ø 25 mm	150175 25
Kartiupotin90° Ulko-Ø 8,3 mm	150175 8,3
Kartiupotin90° Ulko-Ø 20,5 mm	150175 20,5
Kartiupotin90° Ulko-Ø 23 mm	150175 23
Kartiupotin90° Ulko-Ø 6,3 mm	150175 6,3