

**Garant****Konekierretappi 6G DIN 376, pinnoittamaton, M: M20****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131350 M20    |
| GTIN         | 4045197069719 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Toleranssiluokka ISO 3 / 6G** = ylimitta 0,02 – 0,04 mm.**Kaikki koot:** Varsi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**, sopii siksi suurempiin käyttösyvyyyksiin.**Käyttö:**Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lastu-urien määrä | 3       |
| Terien lkm Z      | 3       |
| Alkureiän Ø       | 17,5 mm |
| Kierteen Ø        | 20 mm   |
| Kierteennousu     | 2,5 mm  |
| Standardi         | DIN 376 |

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| varren $\varnothing D_s$    | 16 mm                                    |
| Kokonaispituus L            | 140 mm                                   |
| Varren nelikulmio $\square$ | 12 mm                                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                                 |
| Lastuava aine               | HSS E                                    |
| Kierteen syvyys             | 60 mm                                    |
| Kierretyyppi                | M                                        |
| Kierteen koko               | M20                                      |
| Pinnoitus                   | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                 | DIN 13                                   |
| Etuviiste                   | B                                        |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta              | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas                  | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                 | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | $V_c$    | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |          |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |          |           |

