



## Kertakierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	131600 M3
GTIN	
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****Käsi- tai konekierretappina.**

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	3 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M

Kierteen koko	M3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		