



Kertakierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	131600 M4
GTIN	
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

Käyttö:

Käsi- tai konekierretappina.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Kierteen Ø	4 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	3,3 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	4,5 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M

Kierteen koko	M4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		