



Kertakierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	131600 M5
GTIN	4045197069849
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****Käsi- tai konekierretappina.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteen Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	6 mm

Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

