

Garant**Kärkiupotinsarja, pitkä, nro 150371, kotelo 90°, Upottimien lukumäärä: 6**

Tilaustiedot

Tilausnumero	150373 6
GTIN	4045197086228
Tuoteluokka	11M

Kuvaus

Malli:

Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.
Kartiopotin nro 150371, **pitkä varsi.**

Sisältö:

1 upotin: koot 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Toimituksen sisältö:

6-osainen tarkkuuskärkiupotinsarja, kotelo.

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	6
Terien lkm Z	3
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.

Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Tarkkuuskärkiupotin, pitkä90° Ulko-Ø 16,5 mm	150371 16,5
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä90° Ulko-Ø 10,4 mm	150371 10,4
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä90° Ulko-Ø 8,3 mm	150371 8,3
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä90° Ulko-Ø 20,5 mm	150371 20,5
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä90° Ulko-Ø 6,3 mm	150371 6,3
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä90° Ulko-Ø 12,4 mm	150371 12,4