

Garant**Kertakierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131450 M4
GTIN	4045197069757
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****Käsi- tai konekierretappina.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren $\varnothing D_s$: 4,5 mmVarren nelikulmio \square : 3,4 mmAlkureiän \varnothing : 3,3 mm**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Kierteen \varnothing	4 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,7 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm

Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

