



## Öljysumuvoitelulaite, Sisäkierteen Ø: 1/2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

Tarpeiden mukaisesti koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa liitäntäklipsin avulla. Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säästöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

#### Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

#### Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

### Tekninen kuvaus

3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L)	202 mm
Korkeus (k)	248 mm
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa	3100 l/min

Sisäkierteen Ø	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Öljykannu

---

## Tarvikkeet

Polykarbonaattisäiliööljämislaitteelle Lasin Ø 53 mm	080023 53
--	-----------