



## Paineilma-kaiverruskone, Tyyppi: P2505



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079710 P2505
GTIN	7322590010102
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

**Kynämallinen kaiverruskone** entistä paremmalla kaiverruspäällä työkalujen merkintään, kaiverruksiin ja tarkkoihin puhdistustöihin. Helposti vaihdettava kovametallikärki.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat. Mukana 1,8 m:n PVC-letku, sisä-Ø 3,2 mm.

Sis. tarvittavat nipat.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):** Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

#### Huomautus:

Varakaiverrusteräsarjan löydät nrosta 079719.

### Tekninen kuvaus

Ø	19 mm
Iskutiheys	190 Hz
Paino	0,12 kg
Pituus	148 mm
Valmistajamerkintä	P2505
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,6 m/s <sup>2</sup>

Toimintäääni	72 dB(A)
Enimmäisilmantarve	36 l/min
Paineilmaliitäntä	1/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaiverruskone

---

## Tarvikkeet

Huoltosarja sisältää kaiverrusterät	079719
-------------------------------------	--------