

**Garant****Konekierretappi Muoto B ekstrapitkä, pinnoittamaton, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131760 M5
GTIN	4045197070241
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Erittäin pitkä varsi.**≤ M10: Varsi, **DIN 371**;≥ M12: Varsi, **DIN 376**.**Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,8 mm
Alkureiän Ø	4,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	Tehdasnormi

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio $\square$	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

