

**Garant****Konekierretappi Muoto B ekstrapitkä, pinnoittamaton, M: M6****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131760 M6     |
| GTIN         | 4045197070258 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Erittäin pitkä varsi.**≤ M10: Varsi, **DIN 371**;≥ M12: Varsi, **DIN 376**.**Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Alkureiän Ø       | 5 mm        |
| Kierteennousu     | 1 mm        |
| Kierteen Ø        | 6 mm        |
| Terien lkm Z      | 3           |
| Lastu-urien määrä | 3           |
| Standardi         | Tehdasnormi |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$    | 6 mm                                     |
| Kokonaispituus L            | 125 mm                                   |
| Varren nelikulmio $\square$ | 4,9 mm                                   |
| Toleranssiluokka            | ISO 2 6H                                 |
| Lastuava aine               | HSS E                                    |
| Kierteen syvyys             | 18 mm                                    |
| Kierretyyppi                | M  |
| Kierteen koko               | M6                                       |
| Pinnoitus                   | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                 | DIN 13                                   |
| Etuviiste                   | B  |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 3xD läpäreiällä                 |
| Leikkaussuunta              | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas                  | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                 | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | $V_c$    | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |          |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |          |           |

