


PRYOR

Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 – 9 ja A – Z,
Kirjasinkorkeus: 2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085480 2
GTIN	5022044020283
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään **useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti** käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen – **materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm²**.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).

Tekninen kuvaus

Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä	14
Kirjasintyyppin pituus	19,05 mm
Kirjasintyyppin korkeus	6,4 mm
Meistinpitimen pituus	29 mm
Kirjasintyyppin leveys	2 mm
Kirjasinkorkeus	2 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/X mm	085481 2/X
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/I mm	085481 2/I
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/T mm	085481 2/T
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/. mm	085481 2/.
Terästyypit vaihdettavat Numerovalikoima 0 – 9 Kirjasinkorkeus 2 mm	085483 2
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/Q mm	085481 2/Q
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/K mm	085481 2/K
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2// mm	085481 2//
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/7 mm	085481 2/7
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/B mm	085481 2/B
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2LEER mm	085481 2LEER

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/P mm	085481 2/P
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/O mm	085481 2/O
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/A mm	085481 2/A
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/, mm	085481 2/,
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/R mm	085481 2/R
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/L mm	085481 2/L
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/1 mm	085481 2/1
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/& mm	085481 2/&
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/F mm	085481 2/F
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/D mm	085481 2/D
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/- mm	085481 2/-
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/2 mm	085481 2/2
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/S mm	085481 2/S
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/J mm	085481 2/J
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/6 mm	085481 2/6
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/W mm	085481 2/W
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/M mm

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/Y mm

085481 2/Y

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/4 mm

085481 2/4

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/H mm

085481 2/H

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/G mm

085481 2/G

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/0 mm

085481 2/0

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/8 mm

085481 2/8

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/9 mm

085481 2/9

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/+ mm

085481 2/+

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/Z mm

085481 2/Z

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/3 mm

085481 2/3

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/V mm

085481 2/V

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/C mm

085481 2/C

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/E mm

085481 2/E

Kirjasinpidike, yksittäin, sarjaan 085480 Soveltuu
kirjasinkorkeudelle 2-3 mm

085482 2-3

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/N mm

085481 2/N

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2/5 mm

085481 2/5