

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131700 M10
GTIN	4045197070081
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Tukeva malli, 15° vasenkätinen lastu-ura.****Etu:****Sopii erittäin hyvin käytettäväksi hakkaavassa lastuamisessa** (esim. porauksessa pitkittäisura).

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierteen Ø	10 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin