

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, G: G2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137350 G2
GTIN	4045197079930
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee. **HSS****Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	59,61 mm
Lastu-urien määrä	6
Terien lkm Z	6
Alkureiän Ø	57 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteennousu	2,309 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	45 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Varren nelikulmio □	32,5 mm
Kierteen syvyys	119,22 mm
Kierteen koko	G2
Pinnoitus	höyrytetty

Kierrettyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		