



Konekierretappi HSS-E muoto E, TiN, tuumaa: G1/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	137800 G1/4
GTIN	4045197080103
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin kova pinta. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 137805.

Kierretyyppi: G

Kylkikulma: 55 astetta

Standardi: DIN 5156

Etuviiste: E

Nousukulma: 40 astetta

Sisäjähdytys: false

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 13,16 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 100 mm

Varren Ø: 11 mm

Varren nelikulmio: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,8 mm

Tekninen kuvaus

Leikkauskulma	50 astetta
Kierteennousu	1,337 mm
Kierteen Ø	13,16 mm

Kierrettä/ tuuma	19
Alkureiän Ø	11,8 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	11 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Kierteen syvyys	26,3 mm
Kierteen koko	G1/4
Pinnoitus	TiN
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä