

Garant**Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, G: G3/4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 137450 G3/4 |
| GTIN | 4045197079985 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:**Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee. **HSS****Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).**Tekninen kuvaus**

| | |
|-------------------------|------------|
| Kierteen Ø | 26,44 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Alkureiän Ø | 24,5 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierrettä/ tuuma | 14 |
| Kierteennousu | 1,814 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| varren Ø D _s | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Varren nelikulmio □ | 16 mm |
| Kierteen syvyys | 52,88 mm |
| Kierteen koko | G3/4 |
| Pinnoitus | höyrytetty |

| | |
|-----------------------|---|
| Kierretyyppi | G |
| Kylkikulma | 55 astetta |
| Standardi | DIN 5156 |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 40 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |