



Paineilmanauhahiomakone, Tyyppi: G2410



Tilaustiedot

Tilausnumero	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

AtlasCopco-nauhahiomakone **ahtaisiin työkohteisiin**. Kahvan ja hiomavarren välinen kulma säädettävissä parhaan työasennon saamiseksi. Hiomanauhan koko 13×305 mm (nrot 558205, 558423).

Käyttö:

Hiontaan, purseenpoistoon, häivytykseen, viimeistelyyn ja kiillotukseen, sopiierinomaisesti myös monipuoliseen työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Huomautus:

Sopivat hiomanauhat löytyvät luettelon 55 niteen 2 sivuilta 368–371.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	305 mm
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Toimintäääni	89 dB(A)

Paino	0,9 kg
Nauhan leveys	13 mm
Antoteho	275 W
Valmistajamerkintä	G2410
Enimmäisilmantarve	660 l/min
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Nauhahiomakoneen kosketusvarsi G2410 Tyyppi 2410	079563 2410
--	-------------