

Garant
Konekierretappi, höyrytetty, G: G1/4

Tilaustiedot

Tilausnumero	137350 G1/4
GTIN	4045197079855
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:

 Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee. **HSS-E**
Käyttö:
Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 13,16 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

 varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	19
Kierteennousu	1,337 mm
Alkureiän Ø	11,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	13,16 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierteen syvyys	39,48 mm
Kierteen koko	G1/4
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

