

Garant**Konekierretappi pitkä, pinnoittamaton, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131800 M10
GTIN	4045197070395
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Pitkä varsi (kavennettu varren-Ø suurempia käyttösyvyiksiä varten).****Etu:**Soveltuu erityisen hyvin **kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 357

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,5 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	10 mm
Standardi	DIN 357
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	140 mm

Varren nelikulmio □	5,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	20 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

