



## Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5-40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137862 5-40
GTIN	4045197594877
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E**

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,17 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>g</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,65 mm

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,65 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	3,17 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,7 mm
Kierteen syvyys	6,36 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5-40 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

