

Garant**Konekierretappi erikoispitkä HSS-E-PM, höyrytetty, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131765 M20
GTIN	4045197532077
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.**Erikoispitkä varsi.****Kaikki koot:** varsi **DIN 376:n mukainen (= varren Ø kavennettu)**, siksi sopii hyvin käytettäväksi suurissa syvyyksissä **yleiskierretappina**.**Etu:**

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapäääysisissä paikoissa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 280 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,5 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm

Standardi	Tehdasnormi
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	280 mm
Varren nelikulmio \square	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	24 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	21 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	21 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	21 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	18 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		