

Garant**KM-konekalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	164500 1,5
GTIN	4045197251909
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Pitkät terät, vasenkierreurat.

Erittäin epätasainen jako (EU) alkaen koosta 2.

Poraus on siten ehdottoman pyöreä ja värinäjäljetön. Keskityskärjellä.

Käyttö:

Vakaisiin, heitottomasti pyöriviin koneisiin. Pitempi kestoikä ja mittatarkkuus kuin HSS-kalvimilla.

Lastuava aine:

Koot 1 – 13 **Täyskovametallia**.

Kokoluokissa 14 – 16 on **kovametalliterät**, joiden takana on nitratusta teräksestä valmistetut kovat ohjausviisteet.

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h9
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,12 mm/kierr,
Ulkonema L ₁	17 mm
Nimellis-Ø D _c	1,5 mm
varren Ø D _s	1,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Terän pituus L _c	8 mm
Terien lkm Z	3
Toleranssi	H7
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,05 - 0,1 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM K10
Standardi	DIN 8093
Sisäjäähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi, h6
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	30 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	M
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		