

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, TiCN, G: G1/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137410 G1/2
GTIN	4045197273437
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Lastuava aine: HSS E PM

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 20,96 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 19 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20,96 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Alkureiän Ø	19 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,814 mm
Lastuava aine	HSS E PM

varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio \square	12 mm
Kierteen syvyys	41,92 mm
Kierteen koko	G1/2
Pinnoitus	TiCN
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	7 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

