

**Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085455 3
GTIN	4045197344328
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon. Korkea laatu, mustattu pinta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm²**.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- jakonemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Kokonaispituus: 63,5 mm

Varren paksuus: 6,35

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	63,5 mm
Varren paksuus	6,35
Kirjasinkorkeus	3 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Leimasinpidin Tyyppi GRIP

085475 GRIP