

**Garant**
**TKM-kalvin HPC-pohjareikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 8,03 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	164392 8,03
GTIN	4045197363626
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Malli:**

**NC-sopiva malli** parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus.** Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

**Kalvimen valmistustoleranssit:**

Kokonaisluvut ja Ø 0,5: H7 normiin DIN 1420

1/100-mitat Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0

Lyhyt leikkuuosa, suoraurainen.

**Käyttö:**
**Pohjareikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.**

Reiän Ø:n toleranssi: 0 / 0,004

Terien lkm Z: 6

Reiän Ø:n toleranssi: 0 / 0,004

Terän pituus L<sub>c</sub>: 16 mm

Ulkonema L<sub>1</sub>: 60 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	8,03 mm
Varren toleranssi	h6
Ulkonema L <sub>1</sub>	60 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/kierr,

varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Terien lkm Z	6
suositeltu reiän Ø teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	7,9 mm
Reiän Ø:n toleranssi	0 / 0,004
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjäähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	Pohjareiälle
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät