

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, G: G5/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137350 G5/8
GTIN	4045197079886
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee. **HSS-E**

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,91 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	21 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen Ø	22,91 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	18 mm

Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	68,73 mm
Kierteen koko	G5/8
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

