



Druckluft und Pneumatik

Suodatin 5 µm, Sisäkierteen Ø: 1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Tarpeiden mukaisesti koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa liitäntäklipsin avulla. Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätoalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Tekninen kuvaus

3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L)	138 mm
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa	1150 l/min
Korkeus (k)	190 mm

Sisäkierteen Ø	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Suodatin

Tarvikkeet

Polykarbonaattisäiliösuodattimelle Lasin Ø 33 mm	080024 33
--	-----------