

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 40
GTIN	2050000964794
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Ø	40 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Paino	55 g
Korkeus	8 mm
Nimellispitovoima	125 N
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

