

Garant**Kärkiupotinsarja nro 150379, kotelo 90°, TiCN, Upottimien lukumäärä: 17**

Tilaustiedot

Tilausnumero	150385 17
GTIN	4045197445834
Tuoteluokka	11M

Kuvaus

Malli:

Kärkiupotinsarjat **kotelossa**

Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Sisältö:

1 tarkkuuskärkiupotin: koot 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	17
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi.
Värirenas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Tarvikkeet

Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 25 mm	150379 25
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 5 mm	150379 5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 7 mm	150379 7
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 12,4 mm	150379 12,4
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 11,5 mm	150379 11,5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 10,4 mm	150379 10,4
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 15 mm	150379 15
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 20,5 mm	150379 20,5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 6 mm	150379 6
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 8,3 mm	150379 8,3
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 6,3 mm	150379 6,3
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 16,5 mm	150379 16,5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 4,3 mm	150379 4,3
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 10 mm	150379 10
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 8 mm	150379 8
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 19 mm	150379 19
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 23 mm	150379 23