

Garant**Kartioupotin TKM 90°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150382 10
GTIN	4045197086488
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Kuten DIN 335-C. Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja..
Värinättömään upotukseen ja purseenpoistoon. Ø:t 6 ja 8 - kokonaan kovametallia, Ø:sta 10 alkaen kovametallinen pää ja juotettu varsi.

Tekninen kuvaus

standardin DIN 74 AF kartioupotukseen	M5
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	2,5 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,12 mm/kierr,
Varren toleranssi	h9
Ulko-Ø	10 mm
Alkureiän Ø	2,5 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	46 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 335 C

Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	75 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	16 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		