

PRYOR

Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 – 9 ja A – Z,
Kirjasinkorkeus: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään **useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti** käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen – **materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm²**.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).

Tekninen kuvaus

Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä	12
Kirjasintyyppin leveys	2,5 mm
Kirjasintyyppin korkeus	6,4 mm
Meistinpitimen pituus	29 mm
Kirjasintyyppin pituus	19,05 mm
Kirjasinkorkeus	2,5 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/. mm	085481 2,5/.
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/R mm	085481 2,5/R
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/V mm	085481 2,5/V
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/K mm	085481 2,5/K
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/O mm	085481 2,5/O
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/W mm	085481 2,5/W
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Kirjasinpidike, yksittäin, sarjaan 085480 Soveltuu kirjasinkorkeudelle 2-3 mm	085482 2-3

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/X mm	085481 2,5/X
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/E mm	085481 2,5/E
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/N mm	085481 2,5/N
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/F mm	085481 2,5/F
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/I mm	085481 2,5/I
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/S mm	085481 2,5/S
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/L mm	085481 2,5/L
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/M mm	085481 2,5/M
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/P mm	085481 2,5/P
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/, mm	085481 2,5/,
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/1 mm

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/C mm

085481 2,5/C

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/B mm

085481 2,5/B

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/- mm

085481 2,5/-

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/H mm

085481 2,5/H

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/U mm

085481 2,5/U

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/T mm

085481 2,5/T

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/G mm

085481 2,5/G

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/A mm

085481 2,5/A

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/& mm

085481 2,5/&

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Terästyypit vaihdettavat Numerovalikoima 0 – 9
Kirjasinkorkeus 2,5 mm

085483 2,5

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 2,5/J mm

085481 2,5/J