


Garant
Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiCN, Ulko-Ø: 31 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	150383 31
GTIN	4045197445780
Tuoteluokka	11M

Kuvaus
Malli:

Tarkkuusupottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 3

Terien lkm Z: 3

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen: 4,2 mm

Kokonaispituus L: 71 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Uppokantaruuveille DIN 7991: M16

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm²: 0,09 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,2 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991	M16
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	4,2 mm
Varren toleranssi	h9
Ulko-Ø	31 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,09 mm/kierr,
varren Ø D _s	12 mm

Kokonaispituus L	71 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin