



Tarkkuussyylinterilukko sarjalukittava, Kotelon Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085870 50
GTIN	4003482443125
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

Toiminto:

Samalla avaimella lukittavuus tarkoittaa, että **yhdellä** avaimella voidaan avata ja sulkea useampia sylintereitä ja lukkoja.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	50 mm
Sangan materiaali	teräs, kromattu
Sangan Ø	8 mm
Sanka karkaistu	kyllä

Sulkemislaitte	ruostumaton lukitusmekanismi
Sanka kaksoissalvattu	kyllä
Avainten määrä	2
Rungon materiaali	messinki
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
sopii lukkosylintereille	ei
Sulkeminen	sarjalukittava
Lukkojen lukumäärä	1
Sarja	116 Profi
Tuotetyyppi	Riippulukko