



Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: G2438-65N



Tilaustiedot

Tilausnumero	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso. **Karkeaan ja keskikarkeaan hiontaan** 5 mm:n iskulla **ilman imua**.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Huomautus:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.

DynaMaze-tarralaikan alusta nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja koko 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Tekninen kuvaus

Hiomalaikan Ø	150 mm
Paino	0,9 kg
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	540 l/min
Valmistajamerkintä	G2438-6.5N

Toimintaääni	85 dB(A)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,5 m/s ²
Liikepituus	5 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskoihomakone

Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
PU-tarrahiomalaikkaDynaMaze Ulko-Ø 150 mm	567872 150
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600