

Garant**Konekierretappi HSS/E, nitrattu ja höyrytetty, M: M3****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131920 M3 |
| GTIN | 4045197070647 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 3,5 mmVarren nelikulmio \square : 2,7 mmAlkureiän \varnothing : 2,5 mm**Tekninen kuvaus**

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Kierteen \varnothing | 3 mm |
| Alkureiän \varnothing | 2,5 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren $\varnothing D_s$ | 3,5 mm |
| Kokonaispituus L | 56 mm |
| Varren nelikulmio \square | 2,7 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M3 |
| Pinnoitus | nitrattu ja höyrytetty |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | pun. |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |