

Garant

TKM-kärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 12,4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Tuoteluokka	11M

Kuvaus

Malli:

Erittäin **kestävä rakenne**, monileikkuinen, **erityismuotoilu kovaan käyttöön. Väriinättömään upotukseen ja purseenpoistoon. Vaikeasti lastuttaville materiaaleille.** Täyskovametallipää juotettu varteen.

Soveltuu etenkin **bainiittiselle valuraudalle (ADI).**

Huomautus:

Varmista työkalun tukeva kiinnitys.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 5

Terien lkm Z: 5

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen: 4 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Syöttö f GJS ADI:ssa > 800 N/mm²: 0,06 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h9
Alkureiän Ø	4 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	4 mm
Syöttö f GJS ADI:ssa > 800 N/mm ²	0,06 mm/kierr,
Ulko-Ø	12,4 mm
varren Ø D _s	8 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Terien lkm Z	5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin