



## Tarkkuussylinterilukko yksittäislukittava, Kotelon Ø: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085850 50
GTIN	4003482034507
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Sarjaa 217 Karat ei ole toimitettavissa erikoismalleina.

#### Toiminto:

**Eri avaimilla lukittavuus** tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain **yksi** lukko/ sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

#### Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	2
Kotelon Ø	50 mm
Sangan Ø	8 mm
Sanka karkaistu	kyllä
sopii lukkosylintereille	ei

Rungon materiaali	messinki
avaimenreikäsuoja	ei
Sangan materiaali	teräs, kromattu
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Sanka kaksoissalvattu	kyllä
Sulkemislaitte	ruostumaton lukitusmekanismi
Sulkeminen	yksittäislukittava
Lukkojen lukumäärä	1
Sarja	217 Karat
Tuotetyyppi	Riippulukko