

Garant

Tarkkuuskartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	150390 30
GTIN	4045197086785
Tuoteluokka	11M

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat kokoon 31 saakka hiottu umpiaineesta. Rintakulma muuttuu upottimen läpimitan mukaan, joten lastu muodostuu aina optimaaliseksi. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-D-standardia tarkemmin toleranssein.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**. Varrelliset kärkiupotinterät 6,3 mm (1/4 tuumaa), katso ryhmä 67.

Tekninen kuvaus

Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047	M16
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	4,2 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Ulko-Ø	30 mm
Alkureiän Ø	4,2 mm
Kokonaispituus L	112 mm
Morsekartio MK	2
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 335 D
Varsi	Morsekartio
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		