

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131950 M12
GTIN	4045197070944
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vankka malli.****Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-** ja **HARDOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan taulukkoarvoja (katso taulukko), **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,75 mm
Kierteen Ø	12 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	10,2 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	9 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	3 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
TOOLOX 44	sopii rajoituksin	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	sopii rajoituksin	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		