

Garant**Konekierretappi HSS/E, TiCN, M: M4****Tilastiedot**

Tilausnumero	131930 M4
GTIN	4045197070760
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-** ja **HARDOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan taulukkoarvoja (katso taulukko), **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio \square	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu