

Garant**Konekierretappi HSS/E, nitrattu ja höyrytetty, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131920 M6
GTIN	4045197070678
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mmVarren nelikulmio \square : 4,9 mmAlkureiän \varnothing : 5 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen \varnothing	6 mm
Alkureiän \varnothing	5 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	nitrattu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		