

KAESER
KOMPRESSOREN**Konepajakompressor, Tyyppi: 210/10W****Tilastiedot**

Tilausnumero	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Tuoteluokka	03R

Kuvaus**Malli:**

Korroosiovapaat venttiilit, erittäin tehokas jäähdytys, huoltovapaat voimansiirto-osat, korroosiosuojatut säiliöt; varaosille vähintään 10 vuoden saatavuustakuu. Korkea hyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset. Kompakti pienoiskompressor kestävällä koneistolla pienempään ilmantarpeeseen.

Toimituksen sisältö:

Suodatinpaineenalennin ja painemittari, pikaliitin.

Huomautus:

Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Painesäiliön tilavuus	10 l
Suurin täyttöteho	140 l/min
Paino	29 kg
Pituus	420 mm
suurin imuteho	210 l/min

Tehonkulutus	1,1 kW
Korkeus	650 mm
Maksimipaine (ilman-)	10 bar
Leveys	370 mm
Valmistajamerkintä	210/10W
Tuotetyyppi	Kompressor