

**Garant****Kärkiupotinsarja nro 150379, kotelo 90°, TiCN, Upottimien lukumäärä: 6**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	150385 6
GTIN	4045197445810
Tuoteluokka	11M

## Kuvaus

**Malli:**Kärkiupotinsarjat **kotelossa**

Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.

**Kaikki upottimet kolmileikkuisia**, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

**Sisältö:**

1 tarkkuuskärkiupotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	6
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi.
Värirenas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

## Tarvikkeet

Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 19 mm	150379 19
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 6 mm	150379 6
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 15 mm	150379 15
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 10 mm	150379 10
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 11,5 mm	150379 11,5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 8 mm	150379 8