


Garant**Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiCN, Ulko-Ø: 12,4 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150383 12,4
GTIN	4045197445742
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusupottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 3

Terien lkm Z: 3

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen: 2,8 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Uppokantaruuveille DIN 7991: M6

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm²: 0,06 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,06 mm/kierr,
Uppokantaruuveille DIN 7991	M6
Alkureiän Ø	2,8 mm
Ulko-Ø	12,4 mm
Varren toleranssi	h9
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	2,8 mm
varren Ø D _s	8 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä
Värirenas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin