

Garant**Kärkiupotinsarja nro 150379, kotelo 90°, TiCN, Upottimien lukumäärä: 7**

Tilaustiedot

Tilausnumero	150385 7
GTIN	4045197445827
Tuoteluokka	11M

Kuvaus

Malli:Kärkiupotinsarjat **kotelossa**

Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Sisältö:

1 tarkkuuskärkiupotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Huomautus:Toimitetaan kotelossa nro 150370 **koko 6**.

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	7
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Lieriövarsi.
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Tarvikkeet

Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 11,5 mm	150379 11,5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 25 mm	150379 25
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 8 mm	150379 8
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 6 mm	150379 6
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 15 mm	150379 15
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 19 mm	150379 19
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 10 mm	150379 10