

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 50
GTIN	2050000965074
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Ø	50 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Nimellispitovoima	220 N
Korkeus	10 mm
Paino	100 g
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

